



Navpična tlačna napajalna plošča VABF-S4-1-P1A14-G14

Številka dela: 8000689

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Alternativno tlačno napajanje za 1 in 14
Obratovalni tlak MPa	1 MPa
Obratovalni tlak	10 bar
Normalni imenski pretok	900 l/min
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	191 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij