

# Krmilni vod NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Številka dela: 8001373

FESTO

se priključi na krmilnik motorja, drugi konec je sestavljen iz posameznih vodnikov.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	25-polni Raven vtič / prost konec Sub-D / -
Dolžina kabla	3,2 m
Premer kabla	7 mm
Struktura kabla	zaslonjen
Vrsta zaščite	IP40 v montiranem stanju
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Barva oplaščenja kabla	siva
Barva ohišja	siva