

Strežni modul EHMX-EGC-80-TB-KF- -

Številka dela: 8004601

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Efektiven premer pogonskega pastorka | 28,65 mm |
| Delovni gib | 200 ... 4.500 mm |
| Potrebna ravnost montažnih površin | 0,1 mm/m |
| Potrebna vzporednost montažnih površin | 0,1 mm/m |
| Raztezek zobatega jermena | 0,24 % |
| Delitev zobatega jermena | 3 mm |
| Položaj vgradnje | vodoravno |
| Konstrukcijska zgradba | Elektromehanski linearni modul z zobatim jermenom |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Maks. pospešek | 50 m/s ² |
| Maks. hitrost | 5 m/s |
| Ponovljivost | ±0,08 mm |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | 5 ... 45 °C |
| Maks. podajalna sila F _x | 700 N |
| Podajalna konstanta | 90 mm/U |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |