


# Strežni modul EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Številka dela: 8004625  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Efektiven premer pogonskega pastorka	25,78 mm
Delovni gib	50 ... 800 mm
Raztezek zobatega jermena	0,037 %
Delitev zobatega jermena	3 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstrukcijska zgradba	Elektromehanski linearni modul z zobatim jermenom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Maks. hitrost	3 m/s
Ponovljivost	±0,05 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Maks. podajalna sila Fx	230 N
Podajalna konstanta	81 mm/U
Opomba o materialu	Ustreza RoHS