


# Strežni modul DHMZ-DGSL-6- -

Številka dela: 8004632

FESTO



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	10 ... 50 mm
Premer bata	8 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Pnevmatični linearni modul
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar
Maks. hitrost	0,5 m/s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	23 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	30 N
Opomba o materialu	Ustreza RoHS