

Priključna letev VABM-L1-18W-G38-12-G

Številka dela: 8004920

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	19 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	12
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	2.785 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	G1/8
Priključek krmilnega izpuha 82/84	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje