


L vtično navojni priključek

QSL-G1/4-8-C25

Številka dela: 8005391

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	2,5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Masa izdelka	275 g
Pnevmatični priključek	Zunanji navoj G1/4 za cev z zunanjim premerom 8 mm
Barva sprostivnega obroča	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu tesnila navoja	NBR
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno