


# Vhodno/izhodni modul CDPX-EA-V2

Številka dela: 8023321

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	34 mm
Višina	89 mm
Dolžina	41 mm
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	80 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Digitalni vhodi, število	8
Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitalni vhodi, vhodna napetost/tok	24 V DC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za TRUE	12 - 30 VDC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za FALSE	0 V
Digitalni vhodi, električna izolacija	da
Digitalni izhodi, število	7
Digitalni izhodi, kontakt	1 rele
Digitalni izhodi, izhodna napetost	12 - 30 V DC
Digitalni izhodi, izhodni tok	0,5 A
Digitalni izhodi, električno izoliranje	da
Digitalni izhodi, odporni na kratek stik	da
Digitalni izhodi, odporni na preobremenitev	da