


Priključna plošča VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Številka dela: 8023668

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24,4 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	14,9 mm
Obratovalni tlak MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Krmilni tlak MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Gc (GB)
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura EX odporne okolice	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	M8 Vtič
Način pritrditve priključne plošče	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 2	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 3	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 4	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 5	M7 G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij