

P-priključna letev VABM-B10-25-G12-3-P53

Številka dela: 8026220

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 27,5 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilskih mest | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 340 g |
| Način pritrditve | s pritrtilnim kotnikom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |