


Priključni blok VABM-B10-25S-N38-2-P3

Številka dela: 8026306

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	27,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	369 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje