

Priključni blok VABM-B10-30S-N12-10

Številka dela: 8026394

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	2.793 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/2 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje