



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Linijski portal
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Maks. pospešek	30 m/s <sup>2</sup>
Maks. hitrost	4 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Nivo glasnosti	77 dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 ... 40 °C
Maks. sila v Z smeri	500 N
Imenska obremenitev pri maksimalni dinamiki	10 kg
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom z utornimi kamni
Opomba o materialu	Ustreza RoHS