


Magnetna tuljava VACN-N-A1-16B

Številka dela: 8029134

FESTO

za sistem tuljave FN, priključna shema oblika A, , po EN 175 301, 120V AC/60 Hz in 110V AC/50-60 Hz.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	F
Razred izolacije lakirane žice	F
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 5,2 VA, držalna moč 3,1 VA 110 V AC: 60 Hz, pritezna moč 4,2 VA, držalna moč 2,5 VA
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Morska klasifikacija	glej certifikat
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Certifikat izdajnega oddelka	DNV TAA000011J
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	95 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa Jeklo
Material, vtični kontakti	Med (medenina)
Material, navitje	Baker