

Magnetna tuljava


VACN-N-A1-1

Številka dela: 8029144

★ Osnovni program

za sistem tuljave FN, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	F
Razred izolacije lakirane žice	F
Karakteristika tuljave	24 V DC: 0,7 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Morska klasifikacija	glej certifikat
Certifikat izdajnega oddelka	DNV TAA000011J
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	95 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa Jeklo
Material, vtični kontakti	Med (medenina)
Material, navitje	Baker