


Magnetna tuljava VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Številka dela: 8029146

FESTO

za sistem tuljave FN, vodnik izoliranim priključkom, 24 V DC, zalit okrov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Razred izolacije lakirane žice	H
Karakteristika tuljave	24 V DC: 4,6 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Morska klasifikacija	glej certifikat
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Certifikat izdajnega oddelka	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
EX vrsta zaščite vžiga, plin	AEx m II T4 Ex m II T4
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	207 g
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	0,61 m
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa Jeklo
Material, navitje	Baker