


Navpična tlačna napajalna plošča VMPA2-VSP-QS3/8

Številka dela: 8029492

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	21 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	90 g
Pnevmatični priključek 1	QS-3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu napajalne plošče	Ojačan PA