

L vijačen priključek NPFC-L-R1-G1-MF

Številka dela: 8030221

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	197,4 g
Pnevmatični priključek 1	R1
Pnevmatični priključek 2	G1
Opomba o materialu	Ustreza RoHS