


Dvojni priključek NPFC-D-2R34-M

Številka dela: 8030288

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Material, vijačni priključek | Medenina, nikljana |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 50 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 80,14 g |
| Pnevmatični priključek 1 | R3/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | R3/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |