


Magnetna tuljava

VACF-B-C1-1

Številka dela: 8030811

FESTO

Priključna shema oblika C, po EN 175 301, 24 V DC.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	24 V DC: 3,3 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Omejitev temperature okolice in medija	-20 - 50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	54,1 g
Električni priključek	Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA Jeklo
Material, magnetna tuljava	Baker Jeklo Termoplast
Material, navitje	Baker