

Magnetna tuljava VACF-B-C1-3W

Številka dela: 8030817

FESTO

Priključna shema oblika C, po EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	230/240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 5,8 VA, držalna moč 4,6 VA
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Omejitev temperature okolice in medija	-20 - 50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	51,1 g
Električni priključek	Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA Jeklo
Material, magnetna tuljava	Baker Jeklo Termoplast
Material, navitje	Baker