


Ploska luč SBAL-C6-A-R

Številka dela: 8031159
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Dovoljenje	RCM Mark
Delovna razdalja	100 - 300 mm
Vrsta osvetlitve	Ploska luč
Vrsta luči	rdeča LED Prosojno
Dolžina valov	620 nm
Električni priključek	12-polni 2x M12 Vtič
Nivo proženja	Nivo 10 V ... UB
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Preostala valovitost	10 %
Poraba toka med neprekinjenim obratovanjem	80 mA
Poraba toka pri obratovanju z bliskavico	250 mA
Maksimalno število naprav priključljivih v vrsti (zaporedno)	4
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Temperatura okolice med neprekinjenim obratovanjem	0 ... 50 °C
Temperatura okolice pri obratovanju z bliskavico	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka	60 g
Način pritrditve	vpet v utor lastovičji rep s priborom
Material, ohišje	ABS-ojačan
Opomba o materialu	Ustreza RoHS