


Priključna plošča VABS-S1-2S-G12

Številka dela: 8032644

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	58 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-1
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1,6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Krmilni tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Krmilni tlak	0 ... 10 bar
Primeren za vakuum	da
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	380 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino za vijak M6
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij