


# Priključna plošča VMPA1-FB-AP-4-1-S1-RV

Številka dela: 8034551

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	50 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	4
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	190 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij