

Priključna plošča VMPA2-FB-AP-2-1-S0-RV

Številka dela: 8034552

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Širina | 53 mm |
| Dolžina | 107,3 mm |
| Dimenzija rastra | 21 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 2 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 3 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 190 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Tlačno liti aluminij |