


Navpična tlačna napajalna plošča VMPA2-VSP-QS1/4

Številka dela: 8035442

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	21 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	80 g
Pnevmatični priključek 1	QS-1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalna plošča	Ojačan PA