

Cev iz umetne mase

PAN-R-28X2,5-SW

Številka dela: 8036208

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	28 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	350 mm
Notranji premer	23 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 203 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,207 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 28 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 62 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A