


# Napajalna plošča VABF-S1-1-P1A11-G12

Številka dela: 8037655

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	44 mm
Funkcija izpuha	preko dušilne plošče
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-1
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Primeren za vakuum	da
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	660 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1/2
Material, odzračitvena plošča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalna plošča	Tlačno liti aluminij