


Skoznje vodenje krmilne omare

NEFU-D12G4-R3DW4

Številka dela: 8040457

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	40,1 mm
Ustreza standardu	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Način pritrditve	fiksno privit
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 4-polna, D kodirana
Električni priključek 2	Kotna vtičnica, RJ45, 4-polna
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Lastnosti prenašanja	Ustrezna kategorija 5, EN 50173, razred D Ustrezna kategorija 5, ISO/IEC 11801, razred D
Vrsta zaščite	IP20 IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Medenina, nikljana PA cinkova tlačna litina
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen