


Magnetna tuljava VACC-S18-120-A1-2A

Številka dela: 8040582

FESTO

za sistem tuljave F10, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 110 V AC/50-60 Hz.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 12 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	530 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po EN 175301-803
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA Jeklo