


Protipovratni ventil VABF-L1-14-H2

Številka dela: 8047365

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost ventila	14 mm
Ventil	Predkrmiljen protipovratni ventil
Obratovalni tlak MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0,5 ... 8 bar
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	1 g
Način pritrditve	vrezan
Opomba o materialu	Ustreza RoHS