


P-priključna letev OABM-P-G3-15-4

Številka dela: 8049145

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Število položajev naprav	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	3,3 Nm
Min. pritezni moment	0,3 Nm
Masa izdelka	97,1 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje