


Ročica s kolescem VAOM-R4-20-D1-32

Številka dela: 8049235

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Širina | 20 mm |
| Način vklopa | mehanski |
| Položaj vgradnje | Ravnina gibanja |
| Konstruktivska zgradba | Ročica s koleščkom |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Način pritrditve | fiksno privit |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, nastavek za vklop | Jeklo, cinkano |