


# Servo Press Kit YJKP-..

Številka dela: 8058596

FESTO



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Sila vtiskovanja	0 ... 17 kN
Delovni gib	100 ... 400 mm
Dolžina kabla	5 ... 15 m
Frekvenca odčitavanja	1.000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta motorja	Servo motor
Maks. pospešek	2 m/s <sup>2</sup>
Trajanje vklopa	100%
Podajalna hitrost	0 ... 250 mm/s
Natančnost FS	0,25 %FS
Maksimalna koristna obremenitev	19,5 ... 95 kg
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP20
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve