


Paralelni sklop EAMM-U-60-S38-40R-91

Številka dela: 8058943

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------|
| Velikost | 60 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 6.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 26,7 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,07 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 3 Nm |
| Masa izdelka | 1.150 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | S38 |
| Koda vmesnika, motor in | 40R |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |