


Vtič vezi
NPHS-S6-M-BC9
Številka dela: 8059265

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	17 g
Pnevmatični priključek 1	za vtični priključek z notranjim premerom 9 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS