


Magnetna tuljava

VACF-B-K1-1-1-EX4-M

Številka dela: 8059804

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC: 4,36 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Certifikat izdajnega oddelka	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex mb IIC T5 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex mb IIIC T95°C Db
Temperatura EX odporne okolice	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-30 ... 40 °C
Masa izdelka	170 g
Električni priključek	3-žilni Kabel z odprtim koncem
Dolžina kabla	1 m
Imenski presek vodnika	0,75 mm ²
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Aluminij Epoksi smola Baker Jeklo
Material, navitje	Baker