


# Krmilni sistem YCCP

Številka dela: 8061000  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	4 ... 10 bar
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	maks. 50 % pri 40 °C
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-20 ... 40 °C
Imenska nadmorska višina uporabe	1000 m NN
Električni priključek	Vzmetna sponka Push-in
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS