


Aksialni sklop EAMM-A-L95-120GB

Številka dela: 8063530

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 150 Nm |
| Masa izdelka | 3.201 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | L95 |
| Koda vmesnika, motor in | 120GB |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |