

Modul elektronika VMPA14-MPM-EMM-8

Številka dela: 8066769

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	4
Maksimalno število ventilskih tuljav	8
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	80 mA do 25 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	25 mA po 25 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	30 g
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS