


Vakuumski filter OAFF-G3-7

Številka dela: 8068945

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak MPa | -95 ... 0 kPa |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 1,5 g |
| Način pritrditve | zdrsen se zaskoči |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, filter | Mreža PA |
| Material, ohišje | POM |
| Primernost izmetalnega impulza | 0,7 MPa |
| Primernost za izmetalni impulz | 7 bar |
| Primernost izmetalnega impulza (psi) | 101,5 psi |