

Blažilnik DYSS-8-8-Y1F

Številka dela: 8069002

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Gib	8 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1,5 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. udarna sila	500 N
Maks. pritezni moment	5 Nm
Maks. poraba energije na gib	3 J
Maks. poraba energije na uro	18.000 J
Maks. preostala energija	0,02 J
Sila vračanja	2,5 N
Masa izdelka	30 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo