


# Blažilnik DYSS-12-12-Y1F

Številka dela: 8069004

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Gib	12 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1,5 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 80 °C
Dolžina dušenja	12 mm
Maks. udarna sila	1.000 N
Maks. pritezni moment	20 Nm
Maks. poraba energije na gib	10 J
Maks. poraba energije na uro	36.000 J
Maks. preostala energija	0,05 J
Sila vračanja	4 N
Masa izdelka	82 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo