

Držalo blažilnika DAYP-L8-20

Številka dela: 8069005

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Velikost | 20 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 165 g |
| Način pritrditve | s skožno izvrtino |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS brez bakra |
| Material, prisloni | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, vijak prislona | Jeklo, cinkano |
| Material, matica | Jeklo, cinkano |