


Držalo blažilnika DAYP-L8-40

Številka dela: 8069008

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	560 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Opomba o materialu	Ustreza RoHS brez bakra
Material, prisloni	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijak prislona	Jeklo, cinkano
Material, matica	Jeklo, cinkano