

# Dvojni priključek NPFC-D-2G12-M-P50

Številka dela: 8069215

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                               |
|--------------------------------------|--|
| Material, vijačni priključek         | Medenina, nikljana                     |
| Enota pakiranja                      | 50                                     |
| Obratovalni tlak                     | -0,95 ... 50 bar                       |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev       |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura okolice                  | -20 ... 150 °C                         |
| Masa izdelka                         | 35,75 g                                |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/2                                   |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/2                                   |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                           |