

# Reducirni spojnik NPFC-R-G38-G14-MF-P50

Številka dela: 8069231

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	50
Obratovalni tlak	-0,95 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	13 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS