


Priključna plošča VABS-BE-BS-G14-V14-A

Številka dela: 8072668

Novo

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65 v montiranem stanju
Masa izdelka	330 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino in vijakom
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica 1/4 z NAMUR priključkom
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminij, prevlečen z ematalom
Material, tesnilo	NBR