


# Adapterski modul DHAA-G-R3-25-B8-20

Številka dela: 8079205

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                             | 25                                |
| Položaj vgradnje                     | poljuben                          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice                  | 0 ... 50 °C                       |
| Masa izdelka                         | 65 g                              |
| Način pritrditve                     | z notranjim navojem               |
| Material, adapter                    | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, vijaki                     | Jeklo, pocinkano                  |