

Adapterski modul EHAM-E20-40-E8-35

Številka dela: 8081015

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	24 g
Osnova kode vmesnika	E20
Koda vmesnika, razporeditev	E8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, adapter	Aluminijeva litina za kovanje